

# Dischi lucidanti Twist MEISINGER


Per la brillantatura efficace dei compositi e delle ceramiche

I dischi flessibili lucidanti della serie Twist si adattano perfettamente a qualsiasi superficie, rendendo possibili risultati eccezionali anche in zone difficili da raggiungere.

Novita'!



LUS06  
LUSTER® Kit Twist studio  
Per la brillantatura intraorale  
di tutte le ceramiche



LUS05  
LUSTER® Kit Twist laboratorio  
Per la brillantatura extraorale di  
tutte le ceramiche













2663  
Kit di lucidatura Twist  
Per la brillantatura di  
tutti i compositi

## Colpo d'occhio

- I dischi lucidanti altamente flessibili si adattano ottimamente a tutte le superfici
- Ottimizzanti per le zone difficili da raggiungere come le superfici occlusali
- Grazie al disegno progettato per un'azione delicata, mantiene le superfici originali
- La scala di differenti abrasivi diamantati permette un'azione rapida ed una durata nel tempo

# Dischi lucidanti Twist Meisinger

Figura	Gambo	Misura	raccom. /max. giri/ min	Conf. da		
 LUS05	LUSTER® Kit Twist laboratorio	-	-	-	1	
 9771G	ceramica	HP(104)	170	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771M	ceramica	HP(104)	170	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771F	ceramica	HP(104)	170	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771C	ceramica	HP(104)	170	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 LUS06	LUSTER® Kit Twist studio	-	-	-	1	
 9771G	ceramica	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771M	ceramica	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771F	ceramica	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9771C	ceramica	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 2663	Kit di lucidatura Twist	-	-	-	1	
 9769M	compositi	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9769M	compositi	RA(204)	100	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9769F	compositi	RA(204)	140	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	
 9769F	compositi	RA(204)	100	10.000 - 12.000 / 20.000 rpm	2	

Diamond polishing system:

 Prelucidatura	 Lucidatura	 Brillantatura	 Specchiatura
 Prelucidatura	 Brillantatura		

CE 0044

**Rilat&E** s.r.l.

Via Tarino nr.6 - 10124 Torino  
Tel: 011.8391389 - Fax: 011.8390153  
Web:www.rilat.it - Email:info@rilat.it

Dealer:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____